

Информация к продукту

Размораживатель стекол и замков -80°C

LAVR®

Описание

Размораживатель эффективно размягчает и растворяет наледь и снег на стеклах, зеркалах, фарах, номерных знаках, в личинках замков и других механизмах даже при экстремально низких температурах. Средство может использоваться в быту и для добавления в бачок стеклоомывателя для понижения температуры застывания омывающей жидкости.

Свойства / характеристики

- Не оставляет радужной пленки и белесых разводов
- Безопасен для металлических и лакокрасочных покрытий, а также резины и пластика
- Не содержит метанол

Физико-химические свойства

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость.

Запах: спиртовой, соответствует отдушке.

Плотность (20°C), г/см³: 0,80.

Сфера применения

Для размораживания стекол и замков.

Применение

Для размораживания стекол:

1. Включить обдув ветрового стекла, чтобы избежать запотевания.
2. Выбрать подходящий режим распыления (SPRAY или STREAM) и нанести средство на стекла сверху вниз.
3. Через 2 — 3 минуты удалить щеткой или дворниками размягченную наледь.
4. Протереть стекло сухой мягкой тканью.

Для размораживания замков и других механизмов:

1. Выбрать подходящий режим распыления и впрыснуть средство в отверстие для ключа.
2. После использования состава поверните накопчик распылителя в положение OFF.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов. Огнеопасно! Осторожно. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза или на кожу промыть водой. При работе рекомендуется использование средств индивидуальной защиты. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

500 мл ПЭТ флакон с триггером Art. Ln1302-L

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.